


**Set de completare 1/2 inch, Număr de scule: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	953635 14
GTIN	4062406155650
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953635: 1 buc.

HOLEX Bit bi-hexagonal lung Cod 642520 Ref.. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Greutate	1,995 kg
Adâncime în G	16
Lățime în G	6
Lățime	150 mm
Adâncime	400 mm
Număr de scule	14
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×16

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953635	952001 953635
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642520 24
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642520 14
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642520 12
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642520 21
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642520 27
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642520 15
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642520 18
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642520 13
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642520 19
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642520 16
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642520 17
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642520 11
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642520 10
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642520 22