

Garant**Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 28****Date comandă**

Numărul de comandă	953624 28
GTIN	4062406155629
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953624: 1 buc.

GARANT Clichet Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 632429 Ref. 100; 150: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tubular Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	16
Adâncime	400 mm
Lățime	150 mm
Număr de scule	28
Greutate	1,025 kg
Lățime în G	6

Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×16
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 100 mm	632429 100
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953624	952001 953624
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631029 3,5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13