



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	117 mm
Număr de dinți Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Ø tăişului $D_c$	25 mm
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	60 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	16,3 mm
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------