

Garant**Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	953690 13
GTIN	4062406155681
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953690: 1 buc.

GARANT Clichet Cod 635025 Ref. 3/8: 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 125: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 636229 Ref. 3/8: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 637125 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Greutate	0,763 kg
Lățime	200 mm
Adâncime în G	8
Lățime în G	8

Număr de scule	13
Adâncime	200 mm
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×8
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 11 mm	637125 11
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 12 mm	637125 12
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 16 mm	637125 16
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635025 3/8
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 19 mm	637125 19
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 15 mm	637125 15
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 14 mm	637125 14
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 17 mm	637125 17
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635429 125
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953690	952001 953690
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 18 mm	637125 18
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
	637125 10

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 10
mm

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 13
mm

637125 13