



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 25/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø cozii D_s h6	25 mm
Număr de dinți Z	4
Ø D_3	18 mm
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	60 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	16,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------