

Garant**Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch, Număr de scule: 37****Date comandă**

Numărul de comandă	953828 37
GTIN	4062406155711
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953828: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal 1/4 inch, Cod 631029 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: Câte 1 buc.

GARANT Clichet comutabil 1/4 inch Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Prelungitor 1/4 inch Cod 632429 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică 1/4 inch Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 1/2 inch Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Prelungitor 1/2 inch Cod 641029 Ref. 75; 250: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T 1/2 inch Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică 1/2 inch Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642129 Ref. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Câte 1 buc.

GARANT Bit pentru șurubelniță, hexagonal 1/2 inch Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Greutate	3,513 kg

Lățime	250 mm
Lățime în G	10
Adâncime	500 mm
Număr de scule	37
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642129 27
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642129 19
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642129 22
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642129 17

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642129 18
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953828	952001 953828
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642129 24
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642129 16
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642129 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642129 13
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6