

**Garant****Rolă Soft Pad moale, 100 mm × 24 m, Granulație: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	557460 1500
GTIN	4062406155926
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Rola Soft-Pad este acoperită pe o parte cu **corindon normal (A)**. **Strat ceramic** pentru o durabilitate ridicată. Depozitare într-o cutie dozatoare practică cu fantă vizuală pentru recunoașterea rapidă a nivelului de umplere.

**Avantaj:**

**Material de bază din spumă curată.** Astfel se obține cea mai mare flexibilitate și se evită desprinderea granulelor. Reducerea impurităților care intră în suprafața piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenți. **200 pad-uri perforate**, câte 100×120×3 mm.

**Aplicație:**

**Șlefuirea fină a conturilor, muchiilor și locurilor greu accesibile**, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curățare. Șlefuire umedă și uscată.

**Descriere tehnică**

Granulație	1500
Grad de finețe	micro-fin
Material abraziv	Corindon normal (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățime	100 mm
Înălțime	3 mm
Lungime	120 mm
Caracteristici nume produs	100 mm × 24 m
Număr de suprafețe acoperite	1
Număr de bureți, tamponane	200
Tip produs	Burete de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

