


**Garant****Set de blocuri abrazive, 24 buc. dur, 100×68×26 mm, Granulație: 150****Date comandă**

Numărul de comandă	557470 150
GTIN	4062406155957
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Bloc abraziv**, execuție **dură** cu stabilitate mai mare a muchiiilor. Acoperit pe **4 laturi** cu corindon (A).

**Strat ceramic** pentru o **durabilitate ridicată**.

Reducerea impurităților care intră în suprafața piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenți.

**Avantaj:**

- **Elastic, fără formare de curburi și cute.**
- **Toți bureții sunt recomandați și pentru șlefuire umedă.**
- **Încărcare redusă la înfundare, lavabil.**

**Aplicație:**

Pentru debavurare și pentru șlefuirea suprafețelor din lemn, metal și lăcuite.

**Descriere tehnică**

Granulație	150
Grad de finețe	foarte fin
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățime	68 mm
Înălțime	26 mm

Lungime	100 mm
Caracteristici nume produs	100×68×26 mm
Număr de suprafețe acoperite	4
Număr de bureți, tamponare	24
Tip produs	Burete de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		