

Garant**Set de bureți de șlefuit, 24 buc. extra moale, 120×98×13 mm, Granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	557480 100
GTIN	4062406155988
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Burete de șlefuit cu strat intermediar **extra moale**. Recomandat pentru toate profilurile.

Acoperire pe 2 părți.

Corindon (A) cu un **strat ceramic** pentru o **durabilitate ridicată**.

Reducerea impurităților care intră în suprafața piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenți.

Avantaj:

- **Elastic, fără formare de curburi și cute.**
- **Toți bureții sunt recomandați și pentru șlefuire umedă.**
- **Încărcare redusă la înfundare, lavabil.**

Aplicație:

Pentru **șlefuirea fină a suprafețelor denivelate și a suprafețelor profilate** fără a modifica geometria. Rectificarea metalului, lemnului și plasticului înainte de aplicarea vopselei, șlefuirea suprafețelor lăcuite.

Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Granulație	100
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Lățime	98 mm
Înălțime	13 mm
Lungime	120 mm
Caracteristici nume produs	120×98×13 mm
Număr de suprafețe acoperite	2
Număr de bureți, tamponane	24
Tip produs	Burete de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

