



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1 mm
Ø $D_3$	13 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime activă $L_1$	50 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Ø tăişului $D_c$	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Lungimea totală $L_{ges}$	130 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	33 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	11,3 mm
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------