


**Garant****Set de clești pentru electronică, Număr de scule: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	954925 6
GTIN	4062406156121
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954925: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală pentru electronică, normal Cod 726210 Ref. 125: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală pentru electronică, ascuțit Cod 726250 Ref. 125: 1 buc.

GARANT Clește cu cioc pentru electronică Cod 727170 Ref. 140: 1 buc.

GARANT Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951211 Ref. 3x3/1: 3 buc.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	10
Adâncime	250 mm
Număr de scule	6
Lățime	250 mm

Lățime în G	10
Execuție	cu clești
Greutate	0,455 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×10
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului Lungimea totală 125 mm	726210 125
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit Lungimea totală 125 mm	726250 125
Clește cu cioc pentru electronică Lungimea totală 140 mm	727170 140
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954925	952001 954925