

Set de dălți, perforatoare, dornuri cilindrice, Număr de scule: 10**Date comandă**

Numărul de comandă	954678 10
GTIN	2050002004382
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 10 G respectiv 250 × 250 mm) sau 1/2 (10 G × 20 G respectiv 250 × 500 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954678: 1 buc.

Daltă lată Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.

Daltă pentru tăieturi transversale Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.

Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.

Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	250 mm
--------	--------

Adâncime în G	10
Număr de scule	10
Adâncime	250 mm
Lățime în G	10
Execuție	cu sculă cu percuție
Greutate	1,344 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×10
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 2 mm	747000 2
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuri 4 mm	745500 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954678	952001 954678
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 5 mm	747000 5
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 4 mm	747000 4
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 6 mm	747000 6
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuri 3 mm	745500 3
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 8 mm	747000 8
Daltă lată Lungimea totală 200 mm	740500 200
Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 200 mm	740600 200
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 3 mm	747000 3