

**Garant****Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 22****Date comandă**

Numărul de comandă	953701 22
GTIN	4062406157074
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

**Adaptat pentru:**

**Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule** cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953701: 1 buc.

GARANT Bit de cheie tubulară hexagonală Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță hexagonală Cod 631729 Ref. 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 632429 Ref. 150: 1 buc.

GARANT Mâner tubular Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

## Descriere tehnică

Număr de scule	22
Greutate	0,624 kg
Adâncime în G	10
Adâncime	250 mm
Lățime în G	8
Lățime	200 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 3 mm	631729 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 5 mm	631729 5
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953701	952001 953701
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 4 mm	631729 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 6 mm	631729 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631029 3,5