

Garant**Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	953821 32
GTIN	4062406157326
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 10 G respectiv 250 × 250 mm) sau 1/2 (10 G × 20 G respectiv 250 × 500 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953821: 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Câte 1 buc.

GARANT Bit pentru șurubelniță, hexagonal Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Greutate	4,236 kg
Număr de scule	32

Adâncime în G	20
Lățime în G	10
Lățime	250 mm
Adâncime	500 mm
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642229 19
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953821	952001 953821
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642229 12
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642229 22
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642229 15
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642229 34
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642229 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642229 27
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642229 14
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642229 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642229 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642229 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642229 21
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642229 13
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642229 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642229 32
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642229 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642229 11
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642229 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7