

**Garant****Set de clești complet izolați, Număr de scule: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	954515 3
GTIN	4062406157791
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954515: 1 buc.  
GARANT Clește universal din vanadiu Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.  
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.  
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.

**Descriere tehnică**

Număr de unelte	3
Număr de scule	3
Adâncime	250 mm
Adâncime în G	10
Lățime	200 mm
Lățime în G	8

Execuție	cu sculă VDE izolată complet
Greutate	0,884 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Clește cu tăiere laterală, cromatizat VDE Lungimea totală 160 mm	725310 160
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954515	952001 954515
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizat VDE Lungimea totală 200 mm	713310 200
Clește universal din vanadiu, cromatizat VDE Lungimea totală 180 mm	701710 180