

**Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	953704 20
GTIN	4062406157104
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (lxA).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953704: 1 buc.

HOLEX Cheie tubulară hexagonală Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.

HOLEX Bit șurubelniță hexagonală Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil Cod 632090 Ref. 1/4: 1 buc.

HOLEX Extensie Cod 632420 Ref. 150: 1 buc.

HOLEX Mâner tubular Cod 632840 Ref. 150: 1 buc.

HOLEX Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	250 mm
Greutate	0,581 kg
Lățime	200 mm
Adâncime în G	10
Număr de scule	20
Lățime în G	8
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 6 mm	631720 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631020 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm	631720 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm	631720 3
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953704	952001 953704
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm	631720 4