


**Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, Număr de scule: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	954214 8
GTIN	4062406157555
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (1×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954214: 1 buc.

HOLEX Clește de precizie pentru inele de siguranță Cod 719805 Ref. J0; J1; J2; J3: Câte 1 buc.

HOLEX Clește de precizie pentru inele de siguranță Cod 719905 Ref. A0; A1; A2; A3: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Număr de scule	8
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Execuție	cu clești

Greutate	1,253 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Clește pentru inele de siguranță Tip A0	719905 A0
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954214	952001 954214
Clește pentru inele de siguranță Tip A1	719905 A1
Clește pentru inele de siguranță Tip J3	719805 J3
Clește pentru inele de siguranță Tip A3	719905 A3
Clește pentru inele de siguranță Tip J2	719805 J2
Clește pentru inele de siguranță Tip J0	719805 J0
Clește pentru inele de siguranță Tip J1	719805 J1
Clește pentru inele de siguranță Tip A2	719905 A2