

## Set pentru mecanică fină, Număr de scule: 14



### Date comandă

Numărul de comandă	954860 14
GTIN	2050002004474
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954860: 1 buc.

Lupă de ceasornicar Cod 490702 Ref. 10: 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată de ceasornicar Cod 669005 Ref. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță de ceasornicar pentru Phillips Cod 669015 Ref. 0; 1: Câte 1 buc.

Clește de precizie Cod 716100 Ref. 125: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală de precizie Cod 725390 Ref. 110: 1 buc.

HOLEX Pensetă ascuțită Cod 727520 Ref. N: 1 buc.

HOLEX Pensetă cu vârf rotunjit Cod 727550 Ref. N: 1 buc.

HOLEX Pensetă îndoită Cod 727600 Ref. N: 1 buc.

### Descriere tehnică

Lățime în G	8
Adâncime	250 mm
Număr de scule	14

Adâncime în G	10
Lățime	200 mm
Execuție	cu set de scule
Greutate	0,354 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tije b 1,8 mm	669005 1,8
Șurubelniță de ceasornicar pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 0	669015 0
Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tije b 3,0 mm	669005 3,0
Pensetă ascuțită, 125 mm forma AA Material N	727520 N
Clește de precizie cu tăiere laterală, formă normală Lungimea totală 110 mm	725390 110
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954860	952001 954860
Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tije b 3,5 mm	669005 3,5
Lupă de ceasornicar Tech-Line Grosiment (× ori) 10	490702 10
Șurubelniță de ceasornicar pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	669015 1
Pensetă cu vârf rotunjit, vârf cu lățimea de 3 mm, 145 mm, forma 40 Material N	727550 N
Pensetă cu vârf îngust îndoit, 150 mm, forma 22b Material N	727600 N
Clește de precizie, cromatplat-rotund Lungimea totală 125 mm	716100 125
Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tije b 2,3 mm	669005 2,3
Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tije b 1,5 mm	669005 1,5

Șurubelniță de ceasornicar, lată Lățimea tijei b 1 mm

669005 1