


Garant**Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	953707 24
GTIN	4062406157128
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (IxA).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953707: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 637125 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

GARANT Bit pentru șurubelniță hexagonală Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 635025 Ref. 3/8: 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 75; 125: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 635729 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 636229 Ref. 3/8: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime în G	8
Greutate	1,318 kg
Adâncime	250 mm
Număr de scule	24
Adâncime în G	10
Lățime	200 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637629 3
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 14 mm	637125 14
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635025 3/8
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 15 mm	637125 15
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13 mm	637125 13
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11 mm	637125 11
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637629 6
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 19 mm	637125 19
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 16 mm	637125 16
	637125 8

Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 8 mm	
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 9 mm	637125 9
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637629 4
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10 mm	637125 10
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 12 mm	637125 12
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 7 mm	637125 7
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 17 mm	637125 17
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 18 mm	637125 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637629 7
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953707	952001 953707
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635429 125
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637629 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637629 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637629 8