

Garant**Set de chei dinamometrice 60 Nm 3/8 inch, Număr de scule: 22****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 953961 22 |
| GTIN | 4062406157364 |
| Clasa articolului | 91A |

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953961: 1 buc.

GARANT Cheie tubulară hexagonală Cod 637125 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

GARANT Bit hexagonal de șurubelniță Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 75; 125; 240: Câte 1 buc.

GARANT Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Cod 656050 Ref. 60: 1 buc.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|----------|
| Adâncime în G | 20 |
| Număr de unelte | 22 |
| Lățime | 200 mm |
| Lățime în G | 8 |
| Număr de scule | 22 |
| Adâncime | 500 mm |
| Greutate | 1,632 kg |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Consistența spumei dure LD45, grosime | 30 mm |
| Gradul de umplere al unui sertar în G | 8x20 |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch |
| Tip produs | Suport de spumă dură |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11 mm | 637125 11 |
| Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 60 Nm | 656050 60 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 19 mm | 637125 19 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm | 637629 6 |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm | 635429 75 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 16 mm | 637125 16 |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm | 635429 240 |
| Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953961 | 952001 953961 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm | 637629 3 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm | 637629 5 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13 mm | 637125 13 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 15 mm | 637125 15 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 18 mm | 637125 18 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 14 mm | 637125 14 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 9 mm | 637125 9 |

| | |
|---|------------|
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm | 637629 8 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm | 637629 10 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 17 mm | 637125 17 |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm | 635429 125 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 12 mm | 637125 12 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 8 mm | 637125 8 |
| Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10 mm | 637125 10 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm | 637629 4 |