

Garant**Set de clești, Număr de scule: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	955230 4
GTIN	4062406158347
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloură. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955230: 1 buc.
GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu făci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	176 mm
Număr de unelte	4
Lățime	383 mm
Execuție	cu clești
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard	176 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706000 250
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955230	952001 955230