

Garant**Set de clești de precizie pentru inele de siguranță interior, Număr de scule: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	954217 8
GTIN	4062406157586
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicolură. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (1xA).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954217: 1 buc.

GARANT Clește de precizie pentru inele de siguranță Cod 719770 Ref. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Lățime	200 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Număr de scule	8
Execuție	cu clești

Greutate	1,491 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J21	719770 J21
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J11	719770 J11
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J0	719770 J0
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954217	952001 954217
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J01	719770 J01
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J3	719770 J3
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719770 J2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J1	719770 J1
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J31	719770 J31