



Set sisteme de organizare a sculelor pentru 2 sertare, Tip: H1



Date comandă

Numărul de comandă	955061 H1
GTIN	4062406158460
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

Livrare:

Set de chei combinate Cod 952435 Ref. 19: 1 buc.

Set de șurubelnițe Cod 953444 Ref. 11: 1 buc.

Set de clești Cod 954207 Ref. 5: 1 buc.

Set de chei tubulare Cod 953704 Ref. 20: 1 buc.

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale Cod 953147 Ref. 17: 1 buc.

Recomandat pentru echipament și mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Descriere tehnică

Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	200 mm
Recomandat pentru echipament și mobilier industrial	Dulap mobil pentru scule
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 1	668401 1
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953444	952001 953444
Set de chei combinate Număr de chei 19	613960 19
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 10 mm	660701 10
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953147	952001 953147
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 8 mm	660701 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit Lungimea totală 200 mm	713200 200
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955110	952001 955110
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Set de chei unghiulare hexagonale nichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9
	631720 4

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch scurt Hexagon 4 mm

Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm 632420 150

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch scurt Hexagon 6 mm 631720 6

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 3 668401 3

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954207 952001 954207

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 2,5 mm 660701 2,5

Clește pentru instalatori, izolat în plastic Lungimea totală 300 mm 706151 300

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm 631020 13

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm 660701 3,5

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 5,5 mm 660701 5,5

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2 668401 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 0 668401 0

Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm 420402 0-25

Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm 633029 116

Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4 632090 1/4

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 7 mm 660701 7

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm 631020 12

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm 631020 5,5

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm 631020 7

Mâner tubular cu Multicraft 1/4 inch 632835

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm 631020 11

Clește cu tăiere laterală, șlefuit Lungimea totală 160 mm 725250 160

Clește universal din vanadiu, fosfatat Lungimea totală 180 mm	703000 180
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch scurt Hexagon 3 mm	631720 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Șubler digital IP54 cu ieșire de date Domeniu de măsurare 150 mm	412680 150
Marker permanent Culoarea scrisului B	085130 B
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor	632300
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953704	952001 953704
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch scurt Hexagon 5 mm	631720 5
Set de șurubelnițe unghiulare pentru Torx® cu cap sferic Număr de șurubelnițe 8	624921 8
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit Lungimea totală 200 mm	713600 200
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952435	952001 952435
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3 mm	660701 3
Metru pliant din plastic Lungime 1 m	466200 1
Clește pentru instalatori îmbrăcate în plastic Lungimea totală 300 mm	706150 300