

**Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	953710 24
GTIN	4062406157159
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953710: 1 buc.

HOLEX Bit hexagonal Cod 637220 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

HOLEX Bit șurubelniță hexagonală Cod 637620 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil Cod 635090 Ref. 3/8: 1 buc.

HOLEX Extensie Cod 635420 Ref. 75; 125: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tip T Cod 635720 Ref. 200: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică Cod 636220 Ref. 3/8: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Număr de scule	24
Adâncime în G	10
Adâncime	250 mm
Greutate	1,384 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637620 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637620 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637620 10
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 19 mm	637220 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637620 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637620 8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635420 125
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953710	952001 953710
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 13 mm	637220 13
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 9 mm	637220 9
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 15 mm	637220 15
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 12 mm	637220 12

Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 7 mm	637220 7
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 14 mm	637220 14
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 10 mm	637220 10
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 18 mm	637220 18
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 11 mm	637220 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637620 3
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 17 mm	637220 17
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637220 16
Bit hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 8 mm	637220 8