


**Garant****Set de clești complet izolați, Număr de scule: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	954537 5
GTIN	4062406157760
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954537: 1 buc.  
GARANT Clește universal din vanadiu Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.  
GARANT Clește cu fălci rotunde plate, drept Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.  
GARANT Clește cu fălci rotunde plate, îndoit Cod 713710 Ref. 200: 1 buc.  
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.  
GARANT Clește de dezizolat Cod 728755 Ref. 160: 1 buc.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	20
Număr de unelte	5
Lățime	200 mm
Adâncime	500 mm
Număr de scule	5
Lățime în G	8
Execuție	cu sculă VDE izolată complet

Greutate	1,433 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Clește cu fălci rotunde plate, îndoțizolat VDE Lungimea totală 200 mm	713710 200
Clește cu tăiere laterală, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	725310 160
Clește universal din vanadiu, cromatizolat VDE Lungimea totală 180 mm	701710 180
Clește de dezizolat, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	728755 160
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954537	952001 954537
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 200 mm	713310 200