

Garant**Set de clești de precizie pentru inele de siguranță exterior, Număr de scule: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	954220 8
GTIN	4062406157616
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954220: 1 buc.

GARANT Clește de precizie pentru inele de siguranță Cod 719870 Ref. A0; A1; A2; A3; A01; A11; A21; A31: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Număr de scule	8
Execuție	cu clești

Greutate	1,379 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, 4 buc.pentru inele exterioare Număr de clești 4	700142 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954220	952001 954220
Set de clești de precizie pentru inele de siguranță, 4 buc.pentru inele exterioare Număr de clești 4	700147 4