

Set de dălți, perforatoare și dornuri cilindrice, Număr de scule: 11



Date comandă

Numărul de comandă	955240 11
GTIN	2050002004634
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955240: 1 buc.

Daltă lată 200 mm Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.

Daltă pentru tăieturi transversale 200 mm Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.

Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.

Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Ciocan de lăcătușerie GARANT Cod 750110 Ref. 300: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	176 mm
Număr de unelte	11
Lățime	383 mm
Execuție	cu sculă cu percuție
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard	176 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 6 mm	747000 6
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 8 mm	747000 8
Daltă lată Lungimea totală 200 mm	740500 200
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 4 mm	747000 4
Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 200 mm	740600 200
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 5 mm	747000 5
Dornuri conicemodel greu Ø vârfulor 4 mm	745500 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955240	952001 955240
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g	750110 300
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 2 mm	747000 2
Dornuri conicemodel greu Ø vârfulor 3 mm	745500 3
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 3 mm	747000 3