


Garant**Set de clești, Număr de scule: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	954171 4
GTIN	4062406157425
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954171: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 140: 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	4
Lățime în G	8
Adâncime	250 mm
Adâncime în G	10
Lățime	200 mm

Execuție	cu clești
Greutate	0,839 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954171	952001 954171
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 160 mm	700940 160
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 180 mm	706001 180
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 140 mm	724840 140
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	713040 160