

Trasare și tăiere cu ferăstrăul, Număr de scule: 8



Date comandă

Numărul de comandă	954890 8
GTIN	2050002004504
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954890: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. R: 1 buc.
GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.
Ac de trasat din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată de precizie din oțel Cod 461600 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă din oțel Cod 461992 Ref. 3: 1 buc.
Nivelă cu bulă, de buzunar Cod 467482 Ref. 70: 1 buc.
GARANT Ramă de ferăstrău pentru metale Cod 580400: 1 buc.
GARANT Pânză de ferăstrău Cod 582500 (1 pac. = 10 buc.): 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm

Număr de scule	8
Execuție	cu set de scule
Greutate	1,474 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Ac de trasat drept din carbură cu clips și mâner de plastic Tip	458760
Ramă de ferăstrău pentru metalcu pânză bimetal GARANT18 – 32 dinți progresivi	580400
Marker permanent Culoarea scrisului R	085130 R
Riglă gradată de precizieinoxidabilă, mățuită Lungime 300 mm	461600 300
Pânză de bomfaier unilateralăBimetal progresiv	582500
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954890	952001 954890
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Riglă de oțel „Quickmeter” Lungimea benzii 3 m	461992 3
Nivelă de buzunarPro Magnetic Lungime 70 mm	467482 70