


**Garant****Set de clești, Număr de scule: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	954295 5
GTIN	4062406157654
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 10 G respectiv 250 × 250 mm) sau 1/2 (10 G × 20 G respectiv 250 × 500 mm) din suprafața utilă a sertarului.

**Adaptat pentru:**

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (I×A).

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954295: 1 buc.

GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.

GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713440 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.

**Descriere tehnică**

Număr de scule	5
Lățime în G	10
Lățime	250 mm

Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Greutate	1,553 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954295	952001 954295
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706000 250
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250