

Garant**Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 37****Date comandă**

Numărul de comandă	953741 37
GTIN	2050002004276
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicolată. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953741: 1 buc.

GARANT Cheie tubulară hexagonală Cod 637125 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță pentru Torx® Cod 637560 Ref. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: Câte 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță hexagonală Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 635025 Ref. 3/8: 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 75; 125; 240: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 635729 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 636229 Ref. 3/8: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
--------	--------

Adâncime	500 mm
Lățime în G	8
Greutate	2,211 kg
Adâncime în G	20
Număr de scule	37
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637629 6
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 19 mm	637125 19
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX20	637560 TX20
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637629 7
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX9	637560 TX9
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 21 mm	637125 21
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX15	637560 TX15
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11 mm	637125 11
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953741	952001 953741

Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635025 3/8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637629 8
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 22 mm	637125 22
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 16 mm	637125 16
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 24 mm	637125 24
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 8 mm	637125 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637629 3
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13 mm	637125 13
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10 mm	637125 10
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 12 mm	637125 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637629 4
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX30	637560 TX30
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 15 mm	637125 15
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637629 10
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX25	637560 TX25
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX45	637560 TX45
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 18 mm	637125 18
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635429 125
	637125 9

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 9 mm

Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX40

637560 TX40

Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX27

637560 TX27

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 14 mm

637125 14

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm

637629 5

Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX10

637560 TX10

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 17 mm

637125 17