

Trasare și tăiere cu ferăstrăul, Număr de scule: 8



Date comandă

Numărul de comandă	954895 8
GTIN	2050002004511
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954895: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. B: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 300×175: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
Ac drept de trasat PB, din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată de precizie din oțel Cod 461600 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Ramă de ferăstrău pentru metale Cod 580400: 1 buc.
GARANT Pânză de ferăstrău Cod 582500 (1 pac. = 10 buc.): 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	10
Lățime	250 mm
Număr de scule	8

Execuție	cu set de scule
Greutate	2,476 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Riglă gradată de precizieinoxidabilă, mătuită Lungime 300 mm	461600 300
Ramă de ferăstrău pentru metalcu pânză bimetald GARANT18 – 32 dinți progresivi	580400
Pânză de bomfaier unilateralăBimetal progresiv	582500
Marker permanent Culoarea scrisului B	085130 B
Echer cu talpăPrecizie 2 Lungimea tijei 300X175 mm	452600 300X175
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954895	952001 954895
Raportor cu sector gradat decupat Ø sector gradatxlungimea tijei 120X150 mm	453000 120X150
Ac de trasat drept din carbură cu clips și mâner de plastic Tip	458760