


Garant**Set de clești, Număr de scule: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	954201 5
GTIN	4062406157456
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (IxA).

Livrare:

GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713440 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954201: 1 buc.

GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime în G	8
Număr de scule	5
Lățime	200 mm

Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Execuție	cu clești
Greutate	1,522 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706000 250
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954201	952001 954201
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200