

Trasare, Găurire, Debavurare, Număr de scule: 5**Date comandă**

Numărul de comandă	955255 5
GTIN	4062406158408
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955255: 1 buc.
GARANT Set de burghie elicoidale tip HSS Cod 115120 Ref. 1-13: 1 buc.
GARANT Debavurator manual 90° Cod 150400 Ref. 12,4: 1 buc.
Ac de trasat din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
GARANT Riglă pentru atelier Cod 461170 Ref. 300: 1 buc.
Punctator de calitate specială Cod 748900 Ref. 120/10: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	383 mm
Adâncime	176 mm
Număr de unelte	5
Execuție	cu set de scule
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard	176 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Debavurator manual 90° Ø exterior 12,4 mm	150400 12,4
Punctator, calitate specială, cromat Lungimea totală 120/10 mm	748900 120/10
Riglă de atelier cu gradații pe ambele părți Lungime 300 mm	461170 300
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie Tip 1-13	115120 1-13
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955255	952001 955255
Ac de trasat drept din carbură cu clips și mâner de plastic Tip	458760