

Set de chei tip clește, Număr de scule: 5



Date comandă

Numărul de comandă	954204 5
GTIN	2050002004306
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicolură. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954204: 1 buc.

HOLEX Clește universal de prindere Cod 708005 Ref. 225: 1 buc.

HOLEX Clește Langbeck de prindere Cod 708401 Ref. 175: 1 buc.

GARANT Cheie tip clește Cod 813501 Ref. 250: 1 buc.

HOLEX Cheie franceză Cod 814001 Ref. 100; 200: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Adâncime în G	20
Număr de scule	5
Lățime în G	8
Adâncime	500 mm

Execuție	cu clești
Greutate	1,614 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Cheie franceză Lungimea totală 200 mm	814001 200
Clește de prindere cu fălci lungi Lungimea totală 175 mm	708401 175
Cheie franceză Lungimea totală 100 mm	814001 100
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954204	952001 954204
Clește de prindere universal, falcă cu formă ovală Lungimea totală 225 mm	708005 225
Cheie tip clește Lungimea totală 250 mm	813501 250
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 200 mm	813960 200
Clește de prindere cu fălci lungi Lungimea totală 175 mm	708400 175