

Garant**Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	953747 30
GTIN	4062406157234
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (lxA).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953747: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 642325 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță hexagonală Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Număr de unelte	30

Număr de scule	30
Lățime în G	8
Adâncime în G	20
Lățime	200 mm
Greutate	3,891 kg
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642325 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642325 13
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642325 11
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642325 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642325 22
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642325 12
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642325 17
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642325 18
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953747	952001 953747
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642325 14
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642325 21
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642325 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642325 27
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642325 15
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642325 30
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642325 16
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642325 24
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642325 32

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip

640025