

**Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	953751 30
GTIN	4062406157265
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953751: 1 buc.

HOLEX Cheie tubulară bi-hexagonală Cod 642120 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.

HOLEX Bit șurubelniță hexagonală Cod 643220 Ref. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Extensie Cod 641020 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tip T Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Greutate	4,046 kg

Adâncime	500 mm
Număr de scule	30
Lățime în G	8
Lățime	200 mm
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643220 6
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642120 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642120 27
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643220 8
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641020 130
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642120 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642120 18
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642120 24
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642120 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642120 15
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642120 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642120 13
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643220 5

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953751	952001 953751
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641020 75
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642120 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642120 11
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642120 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642120 30
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643220 4
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor	640220
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642120 17
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643220 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642120 21
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643220 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642120 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642120 32
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643220 10