


LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuță amovibilă bilaterală cu 4 muchii așchietoare. Execuția convexă a muchiilor așchietoare ale plăcuței amovibile asigură pătrunderea ușoară a muchiei așchietoare în material.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,2 - 1,5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOGU 030310 ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 1 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,6 mm

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOGU 030310 ER-GM
Tip	ST1400
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Rază la colț	1 mm

Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare