



Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch, Număr de scule: 39



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 953833 39 |
| GTIN | 4062406158705 |
| Clasa articolului | 91A |

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953833: 1 buc.

HOLEX Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Câte 1 buc.

HOLEX Bit pentru șurubelniță, hexagonal 1/4 inch Cod 631720 Ref. 3; 4; 5: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil 1/4 inch Cod 632090 Ref. 1/4: 1 buc.

HOLEX Prelungitor 1/4 inch Cod 632420 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tubular 1/4 inch Cod 632840 Ref. 150: 1 buc.

HOLEX Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică 1/4 inch Cod 633520 Ref. 1/4: 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Extensie 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125: 1 buc.

HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

HOLEX Bit pentru șurubelniță, hexagonal 1/2 inch Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Adâncime | 500 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Greutate | 3,179 kg |
| Adâncime în G | 20 |
| Număr de scule | 39 |
| Lățime în G | 10 |
| Lățime | 250 mm |
| Execuție | cu cheie tubulară |
| Consistența spumei dure LD45, grosime | 30 mm |
| Gradul de umplere al unui sertar în G | 10x20 |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Tip produs | Suport de spumă dură |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm | 631720 4 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm | 631020 4 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm | 642120 14 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm | 643220 10 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm | 631020 9 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm | 631020 6 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm | 643220 12 |
| Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor | 640220 |
| Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm | 641320 295 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm | 642120 13 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm | 631020 10 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm | 642120 15 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm | 642120 22 |

| | |
|---|---------------|
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm | 631720 5 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm | 642120 16 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm | 642120 17 |
| Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150 | 632840 150 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm | 631020 7 |
| Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2 | 641620 1/2 |
| Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4 | 632090 1/4 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm | 631020 8 |
| Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm | 632420 150 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm | 643220 6 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm | 643220 8 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm | 631720 3 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm | 631020 5 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm | 642120 19 |
| Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953833 | 952001 953833 |
| Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm | 632420 50 |
| Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4 | 633520 1/4 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm | 642120 21 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm | 643220 14 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm | 631020 11 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm | 641020 130 |
| Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm | 633029 116 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm | 642120 18 |
| Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm | 631020 13 |
| Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm | 642120 24 |

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2

640190 1/2