

HOLEX**Șubler digital ABS + set de accesorii, Interval de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412815 150
GTIN	4062406156497
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Set format din șubler digital și set de accesorii.

- **Șubler digital cu riglă gradată absolută, nu necesită punerea la zero. Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.**
- **Set de accesorii pentru șublere digitale – permite măsurarea de caneluri, canale și distanțe de găurire.**

Livrare:

1 șubler digital Cod 412821 Ref. 150.

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

1× set de accesorii Cod 412747 Ref. 3,5 **alcătuit din:**

2 perechi de elemente portante pentru vârf de măsurare scurt și lung.

3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare Ø 9 mm, 60° și Ø 12 mm, 60°.

1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare Ø 1,5×9 mm.

1 sistem de arcuri pentru forță de măsurare constantă.

1 cheie în L.

1 bază de măsurare de adâncime 75 mm.

Inclusiv cutie de plastic stabilă.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Citire	0,0005 inch

Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Suprafață de măsurare	lăpuit extrem de fin
Tijă adâncime existentă	da
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Punte de măsurare adâncime	412710
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Set de accesorii pentru șubler digital Grosimea maximă a ciocului 3,5 mm	412747 3,5
Șubler digitalABS Domeniu de măsurare 150 mm	412821 150

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime

412236