

Garant**Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule universale, 174 buc. pentru 4 sertare, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	689000 1
GTIN	4062406158927
Clasa articolului	61H

Descriere**Execuție:**

Cărucior compact de atelier din noua serie GridLine, cu 7 sertare, 4 dintre ele fiind prevăzute cu scule Profi de înaltă calitate, livrate împreună cu produsul. Conține următoarele elemente: chei fixe, chei tubulare 1/2 inch, șurubelniță, clești, ciocane, pile, instrumente de impact, biți, chei unghiulare și elemente suplimentare. Celelalte 3 sertare pot fi alocate individual. Gama universală de scule se găsește cu formă adaptată perfect în inserții de spumă dură PE din două culori, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în căruciorul cu scule. Deblocarea sertarelor are loc cu ajutorul unui mâner de blocare din bara- mâner. Fiecare sertar de 75 mm este livrat împreună cu 1 perete despărțitor cu fante Cod 951510 Ref. 75, iar fiecare sertar de 125 mm este livrat cu 1 perete despărțitor cu fante Cod. 951510 Ref. 125. Dacă este necesar, raftul poate fi înlocuit cu alte blaturi de lucru (de ex., bambus).

Execuție cărucior de scule:

- **Cu suprafață întinsă. Practic. Raft X-ABS, robust, antialunecare și protecție pentru suprafață.**
- **Sistematic. Compartimentabil. 7 sertare oferă loc pentru orice cantitate de scule.**
- **Vizual. Puternic. În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.**

- **Mobil. Stabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj cu piedică pentru roată pentru o deplasare fiabilă, silențioasă și stabilitate.**

Livrare:

Dulap mobil pentru scule: 1 buc. Cod 914540 Ref. 7
 Set de chei combinate, 19 buc.: 1 buc. Cod 952428 Ref. 19
 Set de șurubelnițe late și pentru Phillips, 13 buc.: 1 buc. Cod 953432 Ref. 13
 Set de chei tubulare 1/2 inch, 30 buc.: 1 buc. Cod 953747 Ref. 30
 Set ciocane, 3 buc.: câte 1 buc. Cod 750110 Ref. 300; 500
 1 buc. Cod 752520 Ref. 40G
 Set clești, 5 buc.: 1 buc. Cod 954201 Ref. 5
 Set de pile, 5 buc.: 1 buc. Cod 517411 Ref. 200
 Set de șurubelnițe unghiulare pentru șuruburi Torx® și șuruburi hexagonale, 22 buc.: 1 buc. Cod 953141 Ref. 22
 Set de dălți, perforatoare și dornuri cilindrice, 10 buc.: 1 buc. Cod 954652 Ref. 10
 Set de accesorii pentru atelier, 63 buc.: 1 buc. Cod 676040
 1 buc. Cod 845020
 1 buc. Cod 763030 Ref. 205
 Set scule de măsurare, 4 buc.: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150
 1 buc. Cod 461900 Ref. 3
 1 buc. Cod 466200 Ref. 2
 1 buc. Cod 081505 Ref. 125

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Alte sisteme de ordonare a sculelor în cărucioarele de atelier, găsiți începând de la 952048.

Expedierea dulapurilor echipate mobile pentru scule 689000 Ref. 1 este posibilă doar în interiorul UE.

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime	800 mm
Număr de sertare	7
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime	500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Echipare	echipat
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Tip 130 mm	081505 130
Set de biți61 buc.	676040
Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Tip 125 mm	081505 125
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g	750110 300
Ruletă Lungime 3 m	461900 3
Set de șurubelnițe Număr de scule 13	953431 13
Set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilăMetal Lungime fără coadă 200 mm	517411 200
Cuțit universal cu mâner din 2 componentecu 3 lame, 18 mm	845020
Set de chei combinate Număr de scule 19	952428 19
Set de clești Număr de scule 5	954201 5
Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din nylon Ø / materialul carcasei 40G mm	752520 40G
Set de dălți, perforatoare și dornuri cilindrice Număr de scule 10	954652 10

Șurubelniță unghiulară pentru șuruburi Torx® și hexagonale Număr de scule 22	953141 22
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 500 g	750110 500
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 30	953747 30
Foarfecă universală cu mâner din 2 componente dreaptă, cu reglaj al deschiderii Lungimea totală 205 mm	763030 205
Dulap mobil pentru scule cu sertare cu deschidere completă Număr de sertare 7	914540 7
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667690 2
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 8 mm	747000 8
Daltă lată Lungimea totală 200 mm	740500 200
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 3,5 mm	660030 3,5
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642325 13
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953431	952001 953431
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250
Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 200 mm	740600 200
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642325 22
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642325 27

Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 4 mm	660030 4
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 2,5 mm	660030 2,5
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642325 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 5 mm	747000 5
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952428	952001 952428
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713440 200
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642325 12
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuli 4 mm	745500 4
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuli 3 mm	745500 3
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642325 32
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 3	667690 3
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 6,5 mm	660030 6,5
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642325 30
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 2 mm	747000 2

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642325 11
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642325 21
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954201	952001 954201
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 0	667690 0
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953747	952001 953747
Set de șurubelnițe unghiulare pentru șuruburi Torx®, cu funcție de reținere MagicSpring® Număr de șurubelnițe 13	625025 13
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținerere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 10 mm	660030 10
Set de chei combinate Număr de chei 19	613610 19
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642325 24
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660030 5,5
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 6 mm	747000 6
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 3 mm	747000 3
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 8 mm	660030 8
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953141	952001 953141
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642325 19
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954652	952001 954652
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 4 mm	747000 4
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642325 17
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642325 15
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642325 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 00	667690 00
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642325 10
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 2 mm	660030 2
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642325 18
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642325 14
Șild pentru GridLine Tip VA21	914227 VA21
Set de șurubelnițe Număr de scule 13	953432 13