

## Set de scule pentru instruire, 43 buc., pentru mecanici din industrie cu cutie pliabilă, Număr de scule: 43



### Date comandă

Numărul de comandă	680264 43
GTIN	2050002003569
Clasa articolului	66H

### Descriere

#### Livrare:

Suport magnetic: 3 buc. Cod 085915 Ref. 20

**GARANT** Șubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150

Echer cu talpă: 1 buc. Cod 452600 Ref. 100×70

Compas de trasare, de precizie: 1 buc. Cod 457000 Ref. 150

Ac de trasat drept: 1 buc. Cod 458500

Riglă gradată din oțel: 1 buc. Cod 461805 Ref. 300

**GARANT** Ruletă: 1 buc. Cod 462210 Ref. 2

Pilă lată dantură 1: Câte 1 buc. Cod 510100 Ref. 150; 250

**DICK** Pilă lată dantură 3: Câte 1 buc. Cod 510300 Ref. 150; 250

**DICK** Pilă triunghiulară dantură 1: 1 buc. Cod 511100 Ref. 250

**DICK** Pilă triunghiulară dantură 3: 1 buc. Cod 511300 Ref. 200

**DICK** Pilă pătrată dantură 1: 1 buc. Cod 512100 Ref. 250

**DICK** Pilă pătrată dantură 3: 1 buc. Cod 512300 Ref. 150

**DICK** Pilă rotundă dantură 1: 1 buc. Cod 514100 Ref. 250

**DICK** Pilă rotundă dantură 3: 1 buc. Cod 514300 Ref. 200

Mânere de pilă din lemn de esență tare: 2 buc. Cod 519400 Ref. 100, 5 buc. Ref. 120 și 3 buc. Ref. 140

Perii de pilă: 1 buc. Cod 576000 Ref. 115×40

**GARANT** Șurubelniță lată: 1 buc. Cod 660030 Ref. 5,5  
**PB Swiss Tools** Daltă lată: 1 buc. Cod 740900 Ref. 150  
**PB Swiss Tools** Dorn: Câte 1 buc. Cod 745300 Ref. 3; 6  
**PB Swiss Tools** Punctator: 1 buc. Cod 748900 Ref. 120  
**GARANT** Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500  
**RENNSTEIG** Răzuitor concav triunghiular: 1 buc. Cod 836010 Ref. 200  
**RENNSTEIG** Răzuitor plat: 1 buc. Cod 837020 Ref. 250  
**GARANT** Bacuri de menghină (pereche): 1 buc. Cod 967711 Ref. 125  
 Perii de mână pentru masa de lucru: 1 buc. Cod 087553 Ref. 280  
**Uvex**® Ochelari confortabili de protecție, transparentți: 1 buc. Cod 096504 Ref. CLEAR  
 Protecție a auzului: 1 buc. Cod 097795 Ref. STEEL  
 Mănuși de lucru din piele (pereche): 1 buc. Cod 094055 Ref. 10  
 Cutie pliabilă: 1 buc. Cod 693450 Ref. 42  
**Notă:**  
**Livrarea se realizează fără echipare.**

## Descriere tehnică

Tip produs

Trusă de scule

## Accesorii

Magnet plat cu filet interior Ø 20 mm	085915 20
Ochelari confortabili de protecție uvex pheos cx2 Culoarea lentilelor CLEAR	096504 CLEAR
Pilă lată Lungime fără coadă 250 mm	510100 250
Răzuitor concav triunghiular Lungimea lamei 200 mm	836010 200
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 125 mm	967711 125
Pilă lată Lungime fără coadă 250 mm	510300 250
Punctator, calitate specială, cromat Lungimea totală 120/12 mm	748900 120/12
Pilă lată Lungime fără coadă 150 mm	510100 150
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mățuită cu gradații pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300
Daltă lată Lungimea totală 150 mm	740900 150

Compas de trasare cu arc Lungime L 150 mm	457000 150
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 100 mm	519400 100
Dornuri conice, calitate specială cromat Ø vârfuri 3 mm	745300 3
Punctator, calitate specială, cromat Lungimea totală 120/10 mm	748900 120/10
Ciocan de lăcătușerie cu guler protector pentru coadă Greutate fără coadă 500 g	750110 500
Pilă lată Lungime fără coadă 150 mm	510300 150
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660030 5,5
Pereche de mănuși Piele netăbăcită de vită Mărimea mănușilor 10	094055 10
Echer cu talpă Precizie 2 Lungimea tijei 100X70 mm	452600 100X70
Dornuri conice, calitate specială cromat Ø vârfuri 6 mm	745300 6
Ochelari de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096807 CLEAR
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 120 mm	519400 120
Pilă pătrată Lungime fără coadă 150 mm	512300 150
Ochelari de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096804 CLEAR
Ac de trasat drept	458500
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Pilă triunghiulară Lungime fără coadă 250 mm	511100 250
Pilă pătrată Lungime fără coadă 250 mm	512100 250
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2 m	462210 2
Perie mică pentru bancuri de lucru Poly-Kokos® Lungime 280 mm	087553 280
Căști de protecție auditivă Tip STEEL	097795 STEEL
Pilă rotundă Lungime fără coadă 250 mm	514100 250
Cutii pliabile din polipropilenă Volum 42 l	693450 42

Pilă rotundă Lungime fără coadă 200 mm	514300 200
Căști de protecție auditivă Bilsom® Viking® Tip	097763
Răzuitor lat Lungimea lamei 250 mm	837020 250
Pilă triunghiulară Lungime fără coadă 200 mm	511300 200
Compas de trasare cu arc Lungime L 150 mm	457005 150