



Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4



Date comandă

Numărul de comandă	632385 1/4
GTIN	
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga unghi de lucru la 5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totală: 119 mm

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	119 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Suprafață	cromat

