

**CNMG 120412 Wiper, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120412 Wiper CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de așchii: WQ
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Sfârâmător de așchii	WQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire