

**TNMG 160408, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmbător de aşchii: PQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 510 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 510 m/min
Sfărâmbător de aşchii	PQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire