



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără acumulator și încărcător, Tip: 7116116H1



Date comandă

Numărul de comandă	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Motor EC POWER-Drive, ce necesită puține lucrări de întreținere, cu cuplu ridicat și protecție la suprasarcină.
- Setare mecanică a cuplului, reglabilă în 22 de trepte, treaptă suplimentară de găurire.
- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.

- **Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.**
- **Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.**
- **Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.**
- **Acumulatori Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea capacității.**

Avantaj:

Cu interfață QuickIN MAX.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător. Inclusiv 2 x acumulatori Li-Ion 18 V, mandrină, încărcător, clips de centură, geantă de transport.

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Turație maximă treapta 1	400 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	25 mm
Moment maxim de rotație dur	90 Nm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Turație maximă treapta 2	800 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Turație maximă treapta 3	1950 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	ASCM 18 QM
Greutate	2 kg
Moment maxim de rotație moale	46 Nm
Ambalaj	Valiză de transport
Turație maximă treapta 4	3850 min ⁻¹
Număr de acumulatori incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V

Utilizare tipică	Heavy Duty
Capacitate acumulator	6 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2	Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatorfără acumulator și încărcător Tip 71161164	070200 71161164
Set de pornire cu acumulator Tip 92604323	073832 92604323