


SNMG 120404, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 CA515 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 510 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CA515

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 510 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire