


CNMG 190616, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 190616 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de așchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmător de așchii	PH
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire