


CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 Wiper CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: WP

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 480 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 480 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	WP
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire