

Ascuțitor manual, 35×14×5 mm, Granulație: 220**Date comandă**

Numărul de comandă	558812 220
GTIN	4037073005102
Clasa articolului	53D

Descriere**Execuție:**

Corpuri pentru șlefuire 35×14×5 mm. Lungimea totală 150 mm. Corp din carbură de bor cu rezistență mare a muchiiilor și suprafețelor.

Aplicație:

Pentru ascuțirea, finisarea, ruperea și rotunjirea tășurilor din carbură pentru scule pentru strunjit, alezoare, freze, burghie etc. Și pentru prelucrarea fină a pieselor foarte dure.

Descriere tehnică

Lățime segment	14 mm
Lungimea totală	150 mm
Înălțime segment	5 mm
Lungime segment	35 mm
Granulație	220
Grad de finețe	mediu
Culoarea	albastru
Material abraziv	Carbură de bor
Caracteristici nume produs	35×14×5 mm
Tip produs	Ascuțitor manual

